

# Ambu® Válvulas PEEP Reutilizables



## Características Principales

- Diseñadas para ofrecer una resistencia y características únicas al utilizarse con resucitadores manuales, ventiladores, máquinas de anestesia (donde indique el fabricante) y sistemas CPAP.
- Pueden ajustarse directamente en la válvula de paciente de cualquier resucitador original Ambu® sin conexión adicional.
- Posibilidad de ajustar los valores de presión.

## Ambu® Válvulas PEEP Reutilizables

La Presión Positiva al Final de la Expiración (PEEP: Positive End-Expiratory Pressure), es un parámetro utilizado ampliamente durante la ventilación mecánica.

Las válvulas PEEP Reutilizables Ambu® pueden ser esterilizadas en autoclave a 134°C.

Además, la válvula PEEP Ambu® 10 se ajusta entre 0-10 cm de H<sub>2</sub>O y la válvula PEEP Ambu® 20 se ajusta entre 1.5-20 cm de H<sub>2</sub>O.

Según las Guías y Recomendaciones para Reanimación 2015, se recomienda el uso de una PEEP para facilitar la regulación de la presión continua en adultos y especialmente en neonatos: " Todos los recién nacidos a término o pretérminos que permanezcan en apnea a pesar de las medidas iniciales, deben recibir ventilación con presión positiva tras la insuflación pulmonar inicial. Se administrará una PEEP aproximada de 5 cm H<sub>2</sub>O a los recién nacidos pretérminos que reciban ventilación con presión positiva."<sup>1</sup>

Reseña Bibliográfica:

1. Wyllie J, Perlman JM, Kattwinkel J, et al. Part 7: Neonatal resuscitation: 2015 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Resuscitation 2015.

## Especificaciones

Tamaño	
Longitud	65 mm
Diámetro	45 mm
Peso	40 g
Tamaño del adaptador	2.2 mm
Materiales	
Piezas transparentes	Polisulfona
Piezas transparentes del cuerpo de la válvula	Polisulfona con Delrin y aceite de silicona
Tapón de ajuste	Poliamida (nylon)
Sellado del tapón de ajuste	Caucho EPDM
Muelle	Acero inoxidable

\* NOTA: Este material puede ser esterilizado en autoclave a 134°C.

## Especificaciones para pedido

Ref.	Descripción
137 001 000	Válvula PEEP presión máx. 10: Conector adulto 30 mm +.
000 137 000	Válvula PEEP presión máx. 10: 30 mm.
000 138 000	Válvula PEEP presión máx. 10: 18 mm.
000 213 000	Válvula PEEP presión máx. 20: 30 mm.
000 177 000	Válvula PEEP presión máx. 20, para resucitadores / sistema CPAP 22 / 19 mm.



Ambu® Válvula PEEP Reutilizable 10.



Ambu® Válvula PEEP Reutilizable 20.